



# MASTER PL-S 2 Pin

## MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S — энергоэффективная и компактная люминесцентная лампа низкой мощности, обычно применяется при декоративном освещении и ориентации. Оригинальная технология мостового подключения разработана компанией Philips и гарантирует оптимальную работу применяемых ламп с лучшим освещением и более высокой эффективностью по сравнению с предыдущей технологией. Двухконтактная модель предназначена для использования с ЭМПРА и поставляется с подключаемым/извлекаемым цоколем.

### Данные о продукции

| Общая информация                   |            |
|------------------------------------|------------|
| Цоколь                             | G23 [ G23] |
| Срок службы до 10 % отказов (ном.) | 6500 h     |
| Срок службы до 50 % отказов (ном.) | 10000 h    |
| LSF 2000 h Rated                   | 99 %       |
| LSF 4000 h Rated                   | 98 %       |
| LSF 6000 h Rated                   | 95 %       |
| LSF 8000 h Rated                   | 86 %       |

| Технические характеристики освещения        |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Код цвета                                   | 830 [ Цветовая температура 3000K] |
| Светоотдача (ном.)                          | 900 lm                            |
| Светоотдача (номинальная) (ном.)            | 893 lm                            |
| Обозначение цвета                           | Warm White (WW)                   |
| Коррелированная цветовая температура (ном.) | 3000 K                            |
| Эффективность освещения (ном.) (мин.)       | 77 lm/W                           |
| Коэффициент цветопередачи (ном.)            | 82                                |
| Спад светового потока 2000 ч.               | 94 %                              |
| LLMF 4000 h Rated                           | 91 %                              |
| Спад светового потока 5000 ч.               | 89 %                              |

|                   |      |
|-------------------|------|
| LLMF 8000 h Rated | 86 % |
|-------------------|------|

| Эксплуатационные и электрические характеристики |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| Power (Rated) (Nom)                             | 11.6 W  |
| Ток лампы (ном.)                                | 0,155 A |

| Температура                  |       |
|------------------------------|-------|
| Проектная температура (ном.) | 28 °C |

| Системы управления и регулировка яркости света |    |
|------------------------------------------------|----|
| Возможность изменения яркости света            | No |

| Механические компоненты и корпус |    |
|----------------------------------|----|
| Информация о цоколе              | 2P |

| Соответствие требованиям и область применения |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Метка энергоэффективности (EEL)               | A      |
| Содержание ртути (Hg) (ном.)                  | 1,4 mg |
| Энергопотребление кВт-час/1000 ч              | 14 kWh |


MASTER PL-S 2 Pin

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Данные об изделии                  |                                    |
| Полный код продукта                | 871150026106970                    |
| Название продукта для заказа       | MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX |
| EAN/UPC — продукт                  | 8711500261069                      |
| Код заказа                         | 927936483011                       |
| Нумератор — количество на упаковку | 1                                  |

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Нумератор— упаковок на внешний короб | 50                 |
| Материал № (12NC)                    | 927936483011       |
| Вес нетто (шт.)                      | 43,000 g           |
| ILCOS Code                           | FSD-11/30/1B-I-G23 |

Предупреждение и условия безопасности


Чертеж размеров




PL-S 11W/830/2P LM

|                                    |
|------------------------------------|
| Product                            |
| MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX |

Фотометрические данные




Цвет излучения /830



Цвет излучения /830

MASTER PL-S 2 Pin

Срок службы



LDLE\_PLS2PLM\_0002-Life expectancy diagram

