

MASTER PL-S 2-nastainen



MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S on tehokas, pienitehoinen ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii koristeellisiin valaisimiin ja valon suuntaamiseen. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltateknikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 2-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektromagneettisissa liitäntälaitteissa.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain elektromagneettisen ohjauslaitteen kanssa
- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Himmennys ei ole mahdollista
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G23 [G23]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	10 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Valovirta	900 lm
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,38
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,38


Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	77 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	11,9 W
Lampun virta (nim.)	0,155 A
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

MASTER PL-S 2-nastainen

Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	1,4 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,4 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	12 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423598
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX
Koko tuotenimi	MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX


Full EOC	871150026109070
Tilauskoodi	26109070
Tuotekoodi (12NC)	927936484011
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500261090
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	50
EAN/UPC – laatikko	8711500261113

Mittapiirros



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	198 mm	214 mm	235,8 mm



Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S 2-nastainen

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX

