



MASTER PL-S 2 Pin

MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX

A MASTER PL-S egy magas hatásfokú, kis áramfelvételű, kompakt fénycső, amely jellemzően diszvilágításhoz, illetve tájékozódást segítő alkalmazásokhoz használatos. Az eredeti, Philips által kifejlesztett áthidalási technológia optimális alkalmazási teljesítményt garantál, a hajlításos technológiájú csövekhez képest nagyobb fényerőt és magasabb hatásfokot biztosítva. A 2 tűs érintkezőjű változat kialakítása lehetővé teszi elektromágneses szerelvények használatát is, és gyorscsatlakozós lámpaaljzattal készül.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés	G23 [G23]
Élettartam a 10%-os meghibásodási arányig (névleges)	6500 h
Élettartam a 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	10000 h
LSF 2000 h Rated	99 %
LSF 4000 h Rated	98 %
LSF 6000 h Rated	95 %
LSF 8000 h Rated	86 %
Technikai adatok	
Színkód	840 [4000 K korrelált színhőmérséklet]
Fényáram (névleges)	900 lm
Fényáram (névleges) (névleges)	893 lm
Színmegjelölés	Fehér (CW)
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	77 lm/W
Színvisszaadási index (névleges)	82

LLMF 2000 óra névleges	94 %
LLMF 4000 óra névleges	91 %
LLMF 6000 óra névleges	89 %
LLMF 8000 óra névleges	86 %
Működtetés és elektronika	
Teljesítmény (névleges)	11.6 W
Fényforrás árama (névleges)	0,155 A
Hőmérséklet	
Tervezési hőmérséklet (névleges)	28 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható fényerő	srsz
Mechanika és tokozás	
A foglalat adatai	2P
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiatakarékosági címke (EEL)	A


MASTER PL-S 2 Pin

Higanytartalom (Hg) (névleges)	1,4 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	14 kWh
Termékadatok	
Teljes termékkód	871150026109070
A termék megrendelési neve	MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC - termék	8711500261090
Rendelési kód	26109070

Local Code	PLS1184
Számláló – csomag dobozonként	1
Számláló – csomag dobozonként	50
Anyagszám (12NC)	927936484011
Nettó tömeg (darab)	43,000 g
ILCOS Code	FSD-11/40/1B-I-G23

Figyelmeztetések és biztonság

Méretezett rajza




PL-S 11W/840/2P LM


Product

MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX

Fotometriai adatok




Fényszín /840



Fényszín /840

MASTER PL-S 2 Pin

Élettartam



LDLE_PLS2PLM_0002-Life expectancy diagram

