



# MASTER PL-S 2 Pin

## MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S er et laveffekts og kompakt lysrør som er spesielt egnet til bruk i dekorative armaturer og til orienteringsbelysning. Den originale Philips-utviklede broteknologien gir optimal ytelse ved bruk, og gir mer lys og høyere effekt enn bøyde løsninger. 2-pinsversjonen er utformet for å fungere med elektromagnetiske HF-forkoblinger og leveres med en sokkel som enkelt kan settes inn og tas ut. v

### Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	G23 [ G23]
Levetid til 10 % lystap (nom.)	6500 h
Levetid til 50 % lystap (nom.)	10000 h
LSF 2000 h Rated	99 %
LSF 4000 h Rated	98 %
LSF 6000 h Rated	95 %
LSF 8000 h Rated	86 %

Teknisk belysning	
Fargekode	840 [ CCT av 4000 K]
Lysstrøm (nom.)	900 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	893 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korreleret fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	77 lm/W
Fargegjengivelse (nom)	82
LLMF 2000 timer, målt	94 %
LLMF 4000 timer, målt	91 %
LLMF 6000 timer, målt	89 %
LLMF 8000 timer, målt	86 %

Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	11.6 W
lyskildestrøm (nom.)	0,155 A

Temperatur	
Prosjekteringstemperatur (nom.)	28 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei

Mekanisk og innfatning	
Informasjon om lyskildefeste	2P

Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,4 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	14 kWh

Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150026109070
Produktnavn for bestilling	MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC – produkt	8711500261090

## MASTER PL-S 2 Pin


Bestillingskode	26109070
El-nummer	3820726
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	50
Materialenr. (12NC)	927936484011

Nettovekt (stykk)	43,000 g
ILCOS Code	FSD-11/40/1B-1-G23

### Warnings and safety

- Skal bare brukes med elektromagnetisk kontrollutstyr
- Lampens tekniske og elektriske egenskaper påvirkes av bruksforholdene, dvs. lampens omgivelsestemperatur og driftsposisjon
- Kan ikke dimmes
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.


### Målskisse




PL-S 11W/840/2P LM

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	198 mm	214 mm	235,8 mm

### Fotometriske data




Fargekode /840



Fargekode /840

# MASTER PL-S 2 Pin

## Levetid



LDLE\_PLS2PLM\_0002-Life expectancy diagram

