



MASTER PL-S 4 Pin



MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S er et laveffekts og kompakt lysrør som er spesielt egnet til bruk i dekorative armaturer og til orienteringsbelysning. Den originale Philips-utviklede broteknologien gir optimal ytelse ved bruk, og gir mer lys og høyere effekt enn bøyde løsninger. 4-pinsversjonen er utformet for å fungere med elektroniske forkoblinger og leveres med en sokkel som enkelt kan settes inn og tas ut.

Warnings and safety

- Lampens tekniske og elektriske egenskaper påvirkes av bruksforholdene, dvs. lampens omgivelsestemperatur og driftsposisjon samt utstyr som benyttes til HF-kontroll.
- Lampens levetid blir kortere når den slås ofte av og på og elektrodene ikke er godt forvarmet
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	2G7 [2G7]
Referanse for fluksmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Lysytelse	900 lm
Fargebetegnelse	Glødelampe hvit
Kromatisk koordinat X (nom)	0,463
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,42
Korrelert fargetemperatur (nom)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	80 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	82


Drift og elektronikk	
Effektforbruk	11,9 W
lyskildestrom (nom.)	0,160 A
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	1,4 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,4 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	12 kWh
EPREL-registreringsnummer	423599

MASTER PL-S 4 Pin

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/5X10BOX
Fullstendig produktnavn	MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/5X10BOX
Full EOC	871150026114470
Lokal kodebeskrivelse	3820715
Bestillingskode	26114470
Materialenr. (12NC)	927936682711


Lokal bestillingskode	3820715
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500261144
SAP-teller – pakker per utvendige	50
EAN/UPC – boks	8711500261168

Målskisse




Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	196 mm	214 mm	219,9 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/5X10BOX

Levetid




Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S 4 Pin

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/5X10BOX

