



MASTER PL-S 4-nastainen



MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S on tehokas pienitehoinen ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii koristeellisiin valaisimiin ja valon suuntaamiseen. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltateknikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 4-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektronisissa liitäntälaitteissa.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento sekä käytetty HF-ohjausliitäntälaitte, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Lampun käyttöikä lyhenee, kun lamppu sytytetään ja sammutetaan usein eikä elektrodeja ole lämmitetty hyvin ennakolta
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	2G7 [2G7]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Valovirta	900 lm
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Kromaattisuuskordinaatti X (nim.)	0,44
Kromaattisuuskordinaatti Y (nim.)	0,403
Vastaava värlämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	82 lm/W


Värintoistoindeksi (CRI)	82
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	11,9 W
Lampun virta (nim.)	0,160 A
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	1,4 mg

MASTER PL-S 4-nastainen

Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,4 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	12 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423600
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX
Koko tuotenimi	MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX
Full EOC	871150026119970
Paikallisen koodin kuvaus	4923642


Tilauskoodi	26119970
Tuotekoodi (12NC)	927936683011
Paikallinen koodi	4923642
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500261199
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	50
EAN/UPC – laatikko	8711500261212

Mittapiirros



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	196 mm	214 mm	219,9 mm



Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S 4-nastainen

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX

