



MASTER PL-S 4 Pin



MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX

A MASTER PL-S egy magas hatásfokú, kis áramfelvételű, kompakt fénycső, amely jellemzően díszvilágításhoz, illetve tájékozódást segítő alkalmazásokban használatos. Az eredeti, Philips által kifejlesztett technológia garantálja az optimális teljesítményt, illetve nagyobb fényerőt és magasabb hatásfokot biztosít, mint a hagyományos technológia. A 4 érintkezős változat kialakítása lehetővé teszi elektronikus előtéttek használatát is.

Figyelmeztetések és biztonság

- Fényének technikai és elektromos jellemzőit a működési körülmények, például a környezeti hőmérséklete és működési pozíciója, illetve a hozzá kapcsolódó magas frekvenciás előtét is befolyásolja.
- A gyakori kapcsolgatás és a nem megfelelően előmelegített elektródok csökkentik a fénycső élettartamát.
- Nagyon valószínűtlen, hogy eltörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. Zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Termék adatok

Általános információ	
Fejlesztés - foglalat	2G7 [2G7]
Fényárammérés referencia	Sphere
Technikai adatok	
Színkód	830 [CCT of 3000K]
Fényáram	900 lm
Színmegjelölés	Meleg fehér (WW)
Színérték X koordinátája (névleges)	0,44
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,403
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	82 lm/W

Színvisszaadási index (CRI)	82
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	11,9 W
Fényforrás árama (névleges)	0,160 A
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiahatékonysági osztály	G
Higanytartalom (Hg) (maximum)	1,4 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	1,4 mg

MASTER PL-S 4 Pin

Energiafogyasztás kWh/1000 óra	12 kWh
EPREL-regisztrációs szám	423600
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX
Teljes terméknev	MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX
Full EOC	871150026119970
Rendelési kód	26119970

Cikkszám (12NC)	927936683011
Helyi kód	PLS11834
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500261199
Számláló – csomag külső dobozonként	50
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500261212

Méretezett rajza


Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	196 mm	214 mm	219,9 mm

Fotometriai adatok


Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S 4 Pin

Élettartam



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX

