



PL-Q 4P

PL-Q 21W/830/4P 1CT/10 BOX

PL-Q er et effektivt, firkantet og kompakt lysstofrør, der som regel bruges i armaturer til dekorativ belysning. Lysstofrøret giver både energibesparelser og indretningsfrihed, idet den lave indbyggede højde og ensartede belysning gør det muligt at montere lysstofrøret på flade loft- eller vægarmaturer. Varianten med firbenet sokkel er designet til brug på elektroniske forkoblinger.

Advarsler og sikkerhed

- En lyskildes tekniske og elektriske karakteristika påvirkes af driftsbetingelserne, dvs. den omgivende temperatur, driftspositionen og en anvendt højfrekvent kontrolforkobling
- Lyskildens levetid reduceres ved hyppig tænding og slukning samt utilstrækkeligt forvarmede elektroder
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	GR10Q [GR10q]
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Lysstrøm	1.400 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	66,6 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	82
Drift og el	
Strømforbrug	21,0 W


Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,260 A
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Godkendelse og anvendelsesområde	
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	3,0 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	23 kWh
Produktdata	
Ordreprodukt navn	PL-Q 21W/830/4P 1CT/10 BOX
Det fulde produkt navn	PL-Q 21W/830/4P 1CT/10 BOX
Full EOC	871869666351600
Ordrekode	66351600

PL-Q 4P

Materialenr. (12NC)	927938383040
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696663516
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10


EAN/UPC – kasse	8718696663523
-----------------	---------------

Målskitse




Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 21W/830/4P 1CT/10 BOX	40 mm	15 mm	27,5 mm	141 mm	49 mm	41 mm	138 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - PL-Q 21W/830/4P 1CT/10 BOX

Levetid




Lumen Maintenance Diagram - PL-Q 21W/830/4P 1CT/10 BOX



Life Expectancy Diagram - PL-Q 21W/830/4P 1CT/10 BOX

PL-Q 4P

Levetid



Life Expectancy Diagram - PL-Q 21W/830/4P 1CT/10 BOX

