



PL-Q 2-nastainen



PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX

PL-Q on tehokas, neliönmuotoinen, pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii koristeellisiin valaisimiin. Tämä energiatehokas lamppu sopii valaisimiin, jotka on kiinnitetty tasaiseen sisäkattoon tai seinään, koska lamppu on matala ja valo leviää tasaisesti. 2-nastainen versio on yhteensopiva elektromagneettisten liitäntälaitteiden kanssa.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain sähkömagneettisen ohjauslaitteen kanssa
- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Himmennys ei ole mahdollista
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä polynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GR8 [GR8]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	8 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	827 [CCT of 2700K]
Valovirta	1 050 lm
Värimerkki	Hehkulamppu, valkoinen
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,463
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,42
Vastaava värilämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	66,6 lm/W


Värintoistoindeksi (CRI)	81
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	16,2 W
Lampun virta (nim.)	0,196 A
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatehokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	3 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	4,0 mg

PL-Q 2-nastainen

Energiankulutus kWh/1000 h	17 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423603
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX
Koko tuotenimi	PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX
Full EOC	871150026965225
Paikallisen koodin kuvaus	4926207
Tilauuskoodi	26965225


Tuotekoodi (12NC)	927939082740
Paikallinen koodi	4926207
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500269652
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8711500269003

Mittapiirros



Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX	40 mm	13,7 mm	27,0 mm	138 mm	49 mm	40,5 mm	135 mm

Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX

Käyttöikä

