

PL-Q 2 Broches

PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX

PL-Q est une lampe fluorescente compacte de forme carrée, généralement utilisée dans les luminaires d'éclairage décoratif. Elle offre à la fois l'avantage d'un fonctionnement à basse consommation et la liberté de conception pour les plafonds plats ou les dispositifs muraux en particulier, grâce à sa basse hauteur encastrée et à sa diffusion uniforme de la lumière. La version à deux broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage électromagnétique.

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électromagnétique
- Les caractéristiques techniques et électriques de la lumière de la lampe sont influencées par les conditions de fonctionnement, autrement dit par la température ambiante de la lampe et sa position de fonctionnement
- Pas de possibilité de gradation
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	GR8 [GR8]
Référence de mesure de flux	Sphere
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	8.000 h

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	1.050 lm
Désignation de la couleur	Blanc incandescent
Coordonnée chromatique X	0,463
Coordonnée chromatique Y	0,42
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K

Efficacité lumineuse (nominale)	66,6 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	81

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	16,2 W
Courant lampe (nom.)	0,196 A

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	G


PL-Q 2 Broches

Taux de mercure (Hg) (max.)	3 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	4,0 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	17 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	423603

Données du produit	
Nom du produit de la commande	PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX
Nom de produit complet	PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX
Code EOC	871150026965225


Code de commande	26965225
Code 12NC	927939082740
Code de commande local	PLQ16W8272P
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500269652
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500269003

Schéma dimensionnel



Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX	40 mm	13,7 mm	27,0 mm	138 mm	49 mm	40,5 mm	135 mm


Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX

PL-Q 2 Broches


Durée de vie



Life Expectancy Diagram - PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX



Life Expectancy Diagram - PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX



Lumen Maintenance Diagram - PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.