



PL-Q 2 Pin

PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX

A PL-Q egy magas hatásfokú, percc alakú kompakt fénycső, amely jellemzően díszvilágítást adó lámpatestekben használható. Miközben biztosítja az energiatakarékos működés minden előnyét, egyúttal belsőépítészeti szabadságot is ad a tervezőknek, különösen sík mennyezetek és fali lámpatestek esetén, alacsony beépítési magasságának és egyenletes fényének köszönhetően. A 2 érintkezős változat elektromágneses előtétetekkel történő használatra készül.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés	GR8 [GR8]
Élettartam a 10%-os meghibásodási arányig (névleges)	6000 h
Élettartam a 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	8000 h
LSF 2000 h Rated	99 %
LSF 4000 h Rated	96 %
LSF 6000 h Rated	89 %
LSF 8000 h Rated	73 %
Technikai adatok	
Színkód	827 [2700 K korrelált színhőmérséklet]
Fényáram (névleges)	1050 lm
Fényáram (névleges) (névleges)	1050 lm
Színmegjelölés	Izzólámpa fehér
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	2700 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	66,6 lm/W
Színvisszaadási index (névleges)	82
LLMF 2000 óra névleges	90 %

LLMF 4000 óra névleges	85 %
LLMF 6000 óra névleges	82 %
LLMF 8000 óra névleges	80 %
LLMF 12000 óra névleges	79 %
LLMF 16000 óra névleges	78 %
LLMF 20000 óra névleges	77 %

Működtetés és elektronika

Teljesítmény (névleges)	16,0 W
Fényforrás árama (névleges)	0,196 A

Hőmérséklet

Tervezési hőmérséklet (névleges)	25 °C
----------------------------------	-------

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható fényerő	srsz
-----------------------	------

Mechanika és tokozás

A foglalat adatai	2P
-------------------	----

PL-Q 2 Pin

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Energiatakarékosági címke (EEL)	B
Higanytartalom (Hg) (névleges)	4,0 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	20 kWh


Termékadatok

Teljes termékkód	871150026965225
A termék megrendelési neve	PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX
EAN/UPC - termék	8711500269652

Rendelési kód	26965225
Számláló – csomag dobozonként	1
Számláló – csomag dobozonként	10
Anyagszám (12NC)	927939082740
Nettó tömeg (darab)	68,000 g
ILCOS Code	FSS-16/27/1B-I-GR8

Figyelmeztetések és biztonság


Méretezett rajza




PL-Q 16W/827/2P

Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 16W/ 827/2P 1CT/ 10BOX	40 mm	13,7 mm	27,0 mm	138 mm	49 mm	40,5 mm	135 mm

Fotometriai adatok




/827 színkód



/827 színkód

PL-Q 2 Pin

Élettartam



LDLE_PLQ2P_0002-Life expectancy diagram

