



Eco passport

PL-Q 2 Pin

PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX



Strøm

- Power (Rated) (Nom) : 16.0 W
- Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.) : 66,6 lm/W
- Energieffektivitetsmerke (EEL) : B
- Kan dimmes : Nei



Stoffer

- Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.) : 4,0 mg



Levetid

- Levetid til 10 % lystap (nom.) : 6000 h
- Levetid til 50 % lystap (nom.) : 8000 h

Oversikt over våre miljøvennlige produktspesifikasjoner

Hos Philips arbeider vi med nyskapning for å gjøre verden sunnere og mer bærekraftig. Fokuset vårt på bærekraft er kjent over hele verden og gjenspeiler seg i at vi hele tiden blir oppført som en leder på globale rangeringer som Dow Jones Sustainability Index og Carbon Disclosure Project. I arbeidet vårt med økodesign fokuserer vi på energi, vekt, resirkulering, emballasje, stoffer og pålitelighet for å vise og forbedre miljøytelsen til produktene våre.

PHILIPS

2018, Juli 11
data kan endres
Bestillingskode : 26987425