



PL-Q 2 Pin



PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX

PL-Q es una lámpara fluorescente compacta, de forma cuadrada y eficiente, utilizada normalmente en luminarias de iluminación decorativa. Al mismo tiempo que ofrece las ventajas de un funcionamiento eficiente energéticamente, también proporciona libertad de diseño para un techo plano o apliques de pared en concreto, a causa de su baja altura de construcción y la difusión uniforme de luz. La versión de 2 patillas está diseñada para su uso en equipos electromagnéticos.

Advertencias y seguridad

- Utilizar únicamente con equipos de control electromagnético
- Las condiciones de funcionamiento -es decir, la posición de funcionamiento y la temperatura ambiente de la lámpara- influyen en las características eléctricas y técnicas de la luz de la lámpara
- La regulación no es posible
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general		Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	
Base del casquillo	GR8 [GR8]		66,6 lm/W
Referencia de medición de flujo	Sphere	Índice de reproducción cromática (IRC)	81
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	8.000 hora(s)	Operativos y eléctricos	
Datos técnicos de la luz		Consumo de energía	16,2 W
Código de color	830 [CCT of 3000K]	Corriente de lámpara (nom.)	0,195 A
Flujo luminoso	1.050 lm	Controles y regulación	
Designación de color	Blanco cálido (WW)	Regulable	No
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,44	Aprobación y aplicación	
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,403	Clase de eficiencia energética	G
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3000 K		

PL-Q 2 Pin


Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	3 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	4,0 mg
Consumo energético kWh/1000 h	17 kWh
Número de registro EPREL	423604

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX
Nombre completo del producto	PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX
Full EOC	871150026987425


Código de pedido	26987425
Código 12NC	927939083040
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500269874
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8711500270016

Plano de dimensiones



Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX	40 mm	13,7 mm	27,0 mm	138 mm	49 mm	40,5 mm	135 mm



Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX


PL-Q 2 Pin

Vida útil



Life Expectancy Diagram - PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX

Life Expectancy Diagram - PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX



Lumen Maintenance Diagram - PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX

