



PL-Q 2 pinos



PL-Q 16W/835/2P 1CT/10BOX

A PL-Q é uma lâmpada fluorescente compacta quadrada eficiente, normalmente utilizada em luminárias de iluminação decorativa. Ao mesmo tempo que oferece a vantagem de um funcionamento energeticamente eficiente, oferece igualmente liberdade de design, em particular, para equipamentos de tecto ou de parede planos, devido à sua altura de incorporação baixa e à difusão uniforme da luz. A versão de 2 pinos destina-se à utilização com controlo electromagnético.

Avisos e Segurança

- Utilizar apenas com mecanismo de controlo electromagnético
- As características técnicas e eléctricas da luz das lâmpadas são influenciadas pelas condições de funcionamento, isto é, pela temperatura ambiente e pela posição de funcionamento da lâmpada
- A regulação não é possível
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais		Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	
Casquilho	GR8 [GR8]	66,6 lm/W	
Referência de medição de fluxo	Sphere	Color rendering index (CRI)	
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	8.000 h	81	
Caraterísticas técnicas da luz		Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Código da cor	835 [CCT of 3500K]	Consumo de Energia	
Fluxo Luminoso	1.050 lm	16,2 W	
Designação da cor	Branco (WH)	Corrente de lâmpada (Nom.)	
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,409	0,195 A	
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,394	Controlos e regulação	
Temperatura de cor correlacionada	3500 K	Regulável	
		Não	
		Aprovação e aplicação	
		Classe de Eficiência Energética	
		G	

PL-Q 2 pinos


Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	3 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	4,0 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	17 kWh
Número de registo EPREL	423605

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	PL-Q 16W/835/2P 1CT/10BOX
Nome do produto completo	PL-Q 16W/835/2P 1CT/10BOX
Código do produto completo	871150026966925


Código de encomenda	26966925
N.º material (12NC)	927939083540
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500269669
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC – Caso	8711500269010

Desenho dimensional



Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 16W/835/2P 1CT/10BOX	40 mm	13,7 mm	27,0 mm	138 mm	49 mm	40,5 mm	135 mm



Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour – PL-Q 16W/835/2P 1CT/10BOX


PL-Q 2 pinos

Vida útil



Life Expectancy Diagram - PL-Q 16W/835/2P 1CT/10BOX

Life Expectancy Diagram - PL-Q 16W/835/2P 1CT/10BOX



Lumen Maintenance Diagram - PL-Q 16W/835/2P 1CT/10BOX

