



PL-Q 4 Pin



PL-Q 16W/830/4P 1CT/10BOX

PL-Q jsou účinné kompaktní zářivky čtvercového tvaru používané zpravidla v dekorativních svítidlech. Kromě výhod energeticky účinného provozu nabízí díky své malé vestavné výšce a rovnoměrnému rozptýlu světla rovněž konstrukční svobodu, která je výhodná zejména při tvorbě stropního nebo nástěnného vybavení. Čtyřkolíková verze je navržena pro elektronický předřadník.

Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou, provozní polohou a použitím předřadníků HF
- Při častém přepínání a nedostatečně přehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


Obecné informace		Provozní a elektrické	
Patice krytky	GR10Q [GR10q]	Spotřeba energie	16,2 W
Referenční měření toku	Sphere	Proud zdroje (jmen.)	0,195 A
Světelně technické		Řízení a stmívání	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]	Stmívatelné	Ano
Světelný tok	1 050 lm	Certifikace a použití	
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Třída energetické účinnosti	G
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,44	Obsah rtuti (Hg) (max.)	3 mg
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,403	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	4 mg
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K	Spotřeba energie kWh/1000 h	17 kWh
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	66,6 lm/W	Registrační číslo databáze EPREL	423607
Index podání barev (CRI)	81		

PL-Q 4 Pin

Označení a balení	
Objednací název produktu	PL-Q 16W/830/4P 1CT/10BOX
Celý název výrobku	PL-Q 16W/830/4P 1CT/10BOX
Full EOC	871150026989825
Objednací kód	26989825
Číslo materiálu (12NC)	927939183040
Místní kód	PLQPRO168304P

Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500269898
Číslování SAP – balení v krabičce	10
Pouzdro – EAN/UPC	8711500270030

Rozměrové výkresy




Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 16W/830/4P 1CT/10BOX	40 mm	13,7 mm	27,5 mm	138 mm	49 mm	40,5 mm	135 mm

Fotometrické údaje

Spectral Power Distribution Colour - PL-Q 16W/830/4P 1CT/10BOX

Životnost




Lumen Maintenance Diagram - PL-Q 16W/830/4P 1CT/10BOX

Life Expectancy Diagram - PL-Q 16W/830/4P 1CT/10BOX

PL-Q 4 Pin

Životnost



Life Expectancy Diagram - PL-Q 16W/830/4P 1CT/10BOX

