



PL-Q 4 Pin

PL-Q 16W/830/4P 1CT/10BOX

PL-Q er et effektivt, firkantet og kompakt lysrør som er spesielt egnet til bruk i dekorative armaturer. Det er svært energieffektivt i bruk, og det gir også full designfrihet, spesielt i områder med flate tak eller veggarmaturer, på grunn av den lave innebygde høyden og jevne lysspredningen. 4-pinsversjonen er utformet for bruk med elektroniske forkoblinger.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	GR10Q [GR10q]
Levetid til 50 % lystap, ved forvarming (nom.)	13000 h
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %
LSF Preheat 4000 h Rated	98 %
LSF Preheat 6000 h Rated	95 %
LSF Preheat 8000 h Rated	89 %
LSF Preheat 16000 h Rated	22 %
LSF Preheat 20000 h Rated	4 %

Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT av 3000 K]
Lysstrøm (nom.)	1050 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	1050 lm
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)
Korreleret fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	66,6 lm/W
Fargegjengivelse (nom)	82
LLMF 2000 timer, målt	90 %
LLMF 4000 timer, målt	83 %
LLMF 6000 timer, målt	78 %
LLMF 8000 timer, målt	80 %

LLMF 12000 timer, målt	69 %
------------------------	------

Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	16.0 W
lyskildestrøm (nom.)	0,195 A

Temperatur	
Prosjekteringstemperatur (nom.)	25 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanisk og innfatning	
Informasjon om lyskilde feste	4P

Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	4 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	18 kWh

Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150026989825


PL-Q 4 Pin

Produktnavn for bestilling	PL-Q 16W/830/4P 1CT/10BOX
EAN/UPC – produkt	8711500269898
Bestillingskode	26989825
El-nummer	3820895
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10

Materialenr. (12NC)	927939183040
Nettvekt (stykk)	68,000 g
ILCOS Code	FSS-16/30/1B-E-GR10q

Warnings and safety

Målskisse




PL-Q 16W/830/4P

Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 16W/ 830/4P 1CT/ 10BOX	40 mm	13,7 mm	27,5 mm	138 mm	49 mm	40,5 mm	135 mm

Fotometriske data

..




Fargekode /830

Fargekode /830


PL-Q 4 Pin

Levetid



LDLM_PLQ4P_0001-Lumen maintenance diagram

LDLE_PLQ4P_0002-Life expectancy diagram



LDLE_PLQ4P_0001-Life expectancy diagram

