



## PL-Q 4 Pin



### PL-Q 16W/835/4P 1CT/10BOX

PL-Q è un'efficiente lampada fluorescente compatta di forma quadrata, tipicamente utilizzata negli apparecchi per illuminazione decorativa. Oltre al vantaggio dell'efficienza energetica, offre libertà di progettazione in particolare per apparecchi piatti a soffitto o a parete, grazie all'altezza ridotta e alla diffusione uniforme della luce. La versione a 4 pin è progettata per il funzionamento su alimentatore elettronico.

#### Warnings and safety

- Caratteristiche tecniche ed elettriche della lampada sono influenzate dalle condizioni di funzionamento, come temperatura ambiente, posizione di funzionamento e alimentatore di controllo HF applicato
- Durata più breve se la lampada è soggetta ad accensioni frequenti e gli elettrodi non sono adeguatamente preriscaldati
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

#### Dati del prodotto


Informazioni generali	
Attacco	GR10q
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	835 [CCT of 3500K]
Flusso luminoso	1.050 lm
Designazione colore	Bianco (WH)
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,409
Coordinata cromaticità Y (Nom)	0,394
Temperatura del colore correlata	3500 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	66,6 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	81
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	16,2 W
Corrente lampada (Nom)	0,195 A
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Si
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	G
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	3 mg
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	4 mg

## PL-Q 4 Pin

Consumo energetico kWh/1000 h	17 kWh
Numero di registrazione EPREL	423608
<b>Dati del prodotto</b>	
Nome prodotto ordine	PL-Q 16W/835/4P 1CT/10BOX
Nome completo prodotto	PL-Q 16W/835/4P 1CT/10BOX
Full EOC	871150027206525
Descrizione codice locale	PLQ168354P
Codice d'ordine	27206525


Codice materiale (12NC)	927939183540
Codice locale	PLQ168354P
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500272065
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8711500270047

## Disegno tecnico



Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 16W/835/4P 1CT/10BOX	40 mm	13,7 mm	27,5 mm	138 mm	49 mm	40,5 mm	135 mm



## Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - PL-Q 16W/835/4P 1CT/10BOX


## PL-Q 4 Pin

### Durata



Lumen Maintenance Diagram - PL-Q 16W/835/4P 1CT/10BOX

Life Expectancy Diagram - PL-Q 16W/835/4P 1CT/10BOX



Life Expectancy Diagram - PL-Q 16W/835/4P 1CT/10BOX

