



PL-Q cu 4 pini



PL-Q 16W/835/4P 1CT/10BOX

PL-Q este o lampă fluorescentă eficientă, compactă, în formă de cvadrant, utilizată în mod tipic în corpuri de iluminat decorative. Pe lângă avantajul funcționării eficiente din punct de vedere energetic, aceasta oferă și libertate în proiectare, în special pentru corpuri de iluminat plate pentru tavan sau perete, datorită sistemului încorporat de ajustare la minimum a înălțimii și disipării uniforme a luminii. Varianta cu 4 pini este concepută pentru funcționare pe balast electronic.

Warnings and safety

- Caracteristicile tehnice și electrice ale luminii lămpii sunt influențate de condițiile de funcționare, cum ar fi temperatura ambientală a lămpii și poziția de funcționare, precum și de echipamentul de control de înaltă frecvență utilizat
- Durata de viață a lămpii este redusă de comutarea frecventă și de situațiile în care electrozii nu sunt bine preîncălziți
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mânuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date


Informații generale		Indice de redare a culorilor (IRC)	
Baza elementului de fixare	GR10q	81	
Referință de măsurare a fluxului	Sphere	Funcționare și sistem electric	
Date tehnice lumină		Consum de curent	16,2 W
Cod culoare	835 [CCT of 3500K]	Curent lampă (nom.)	0,195 A
Flux luminos	1.050 lm	Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Denumirea culorii	Alb (WH)	Cu reglarea intensității luminoase	Da
Coordonată cromatică X (nom.)	0,409	Aprobare și aplicație	
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,394	Clasă de eficiență energetică	G
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3500 K	Conținut de mercur (Hg) (max.)	3 mg
Randament luminos (nominal) (nom.)	66,6 lm/W	Conținut de mercur (Hg) (nom.)	4 mg

PL-Q cu 4 pini

Consum de energie kWh/1000 h	17 kWh
Număr de înregistrare EPREL	423608
Date despre produs	
Nume comandă produs	PL-Q 16W/835/4P 1CT/10BOX
Numele complet al produsului	PL-Q 16W/835/4P 1CT/10BOX
Full EOC	871150027206525
Cod de comandă	27206525


Număr material (12NC)	927939183540
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500272065
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8711500270047

Cote



Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 16W/835/4P 1CT/10BOX	40 mm	13,7 mm	27,5 mm	138 mm	49 mm	40,5 mm	135 mm



Date fotometrice



Spectral Power Distribution Colour - PL-Q 16W/835/4P 1CT/10BOX


PL-Q cu 4 pini

Durată de viață



Lumen Maintenance Diagram - PL-Q 16W/835/4P 1CT/10BOX

Life Expectancy Diagram - PL-Q 16W/835/4P 1CT/10BOX



Life Expectancy Diagram - PL-Q 16W/835/4P 1CT/10BOX

