



PL-Q 2 Pin



PL-Q 28W/827/2P 1CT/10BOX

PL-Q jsou účinné kompaktní zářivky čtvercového tvaru používané zpravidla v dekorativních svítidlech. Kromě výhod energeticky účinného provozu nabízí díky své malé vestavné výšce a rovnoměrnému rozptylu světla rovněž konstrukční svobodu, která je výhodná zejména při tvorbě stropního nebo nástěnného vybavení. Dvoukolíková verze je navržena k provozu s elektromagnetickým předřadníkem.

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s elektromagnetickými předřadníky
- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou a provozní polohou
- Stmívání není možné
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


Obecné informace		Index podání barev (CRI)	
Patice krytky	GR8 [GR8]	81	
Referenční měření toku	Sphere		
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	8 000 h		
Světelně technické		Provozní a elektrické	
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]	Spotřeba energie	28,4 W
Světelný tok	2 050 lm	Proud zdroje (jmen.)	0,320 A
Barevné konstrukce	Žárovka, bílá		
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,463	Řízení a stmívání	
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,42	Stmívatelné	Ne
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K		
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	73,2 lm/W	Certifikace a použití	
		Třída energetické účinnosti	G
		Obsah rtuti (Hg) (max.)	3 mg
		Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	4,0 mg

PL-Q 2 Pin

Spotřeba energie kWh/1000 h	29 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423609
Označení a balení	
Objednací název produktu	PL-Q 28W/827/2P 1CT/10BOX
Celý název výrobku	PL-Q 28W/827/2P 1CT/10BOX
Full EOC	871150027454025
Objednací kód	27454025


Číslo materiálu (12NC)	927939282740
Místní kód	PLQ288272P
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500274540
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8711500274588

Rozměrové výkresy



Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 28W/827/2P 1CT/10BOX	46,5 mm	18,9 mm	33,0 mm	203 mm	76 mm	41 mm	200 mm



Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - PL-Q 28W/827/2P 1CT/10BOX

PL-Q 2 Pin

Životnost



Lumen Maintenance Diagram - PL-Q 28W/827/2P 1CT/10BOX

