



PL-Q 2 stift



PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX

PL-Q är ett effektivt, fyrkantigt kompaktlysrör som normalt används i dekorativa armaturer. Du får både energibesparingar och designfrihet – den låga inbyggningshöjden och enhetliga ljusspridningen passar framför allt platta tak- och väggarmaturer. Utförandet med två stift är avsett för användning med elektromagnetiska driftdon.

Varning och Säkerhet

- Endast för användning med elektromagnetiskt driftdon
- Lampans ljus tekniska och elektriska egenskaper påverkas av driftsförhållanden, dvs. omgivningstemperatur och brinnläge
- Får ej användas med dimmer
- Det är högst osannolikt att en trasig lampa påverkar din hälsa. Om en lampa skulle gå sönder, vädra rummet i 30 minuter och avlägsna delarna. Använd gärna gummihandskar. Lägg delarna i en återförslutbar plastpåse och lämna den till din lokala återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	GR8
Mätpreferens för ljusflöde	Sphere
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	8 000 h
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Ljusflöde	2 050 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,44
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,403
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	73,2 lm/W


Färgåtergivningsindex	81
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	28,4 W
Lampström (nom)	0,320 A
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Kvicksilverinnehåll (Hg) (max)	3 mg
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	4,0 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	29 kWh

PL-Q 2 stift

EPREL-registreringsnummer	423610
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX
Fullständigt produktnamn	PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX
Full EOC	871150027455725
Beskrivning av lokal kod	8345417
Beställningsnummer	927939283040


Materialnummer (12NC)	927939283040
Lokal kod	8345417
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500274557
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8711500274595

Måttskiss



Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX	46,5 mm	18,9 mm	33,0 mm	203 mm	76 mm	41 mm	200 mm



Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX


PL-Q 2 stift

Livslängd



Life Expectancy Diagram - PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX

Life Expectancy Diagram - PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX



Lumen Maintenance Diagram - PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX

