



PL-Q 4 Pin



PL-Q 28W/827/4P 1CT/10BOX

A PL-Q egy magas hatásfokú, perec alakú kompakt fénycső, amely jellemzően díszvilágítást adó lámpatestekben használható. Miközben biztosítja az energiatakarékos működés minden előnyét, egyúttal belsőépítészeti szabadságot is ad a tervezőknek, különösen sík mennyezetek és fali lámpatestek esetén, alacsony beépítési magasságának és egyenletes fényének köszönhetően. A 4 érintkezős változat elektronikus előtétrel történő használatra készült.

Figyelmeztetések és biztonság

- A lámpa fényének technikai és elektromos jellemzőit a működési körülmények, például a lámpa környezeti hőmérséklete és működési pozíciója, illetve a hozzá kapcsolódó magas frekvenciás előtét is befolyásolja.
- A gyakori kapcsolgatás és a nem megfelelően előmelegített elektródok csökkentik a fénycső élettartamát.
- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	GR10Q [GR10q]
Fényárammérés referencia	Sphere
Technikai adatok	
Színkód	827 [CCT of 2700K]
Fényáram	2 050 lm
Színmegjelölés	Hagyományos fehér
Színérték X koordinátája (névleges)	0,463
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,42
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	2700 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	73,2 lm/W


Színvisszaadási index (CRI)	81
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	28,4 W
Fényforrás árama (névleges)	0,320 A
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiahatékonysági osztály	G
Higanytartalom (Hg) (maximum)	3 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	4 mg

PL-Q 4 Pin

Energiafogyasztás kWh/1000 óra	29 kWh
EPREL-regisztrációs szám	423611
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	PL-Q 28W/827/4P 1CT/10BOX
Teljes terméknev	PL-Q 28W/827/4P 1CT/10BOX
Full EOC	871150026991125
Rendelési kód	26991125


Cikkszám (12NC)	927939382740
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500269911
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500270054

Méretezett rajza



Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 28W/827/4P 1CT/10BOX	46,5 mm	18,9 mm	33 mm	203 mm	76 mm	41 mm	200 mm


Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - PL-Q 28W/827/4P 1CT/10BOX


PL-Q 4 Pin

Élettartam



Lumen Maintenance Diagram - PL-Q 28W/827/4P 1CT/10BOX

Life Expectancy Diagram - PL-Q 28W/827/4P 1CT/10BOX



Life Expectancy Diagram - PL-Q 28W/827/4P 1CT/10BOX

