



PL-Q 4 stift

PL-Q 28W/827/4P 1CT/10BOX

PL-Q är ett effektivt, fyrkantigt kompaktlysrör som normalt används i dekorativa armaturer. Du får både energibesparingar och designfrihet – den låga inbyggingshöjden och enhetliga ljusspridningen passar framför allt platta tak- och väggarmaturer. Utförandet med fyra stift är avsett för användning med elektromagnetiska driftdon.

Produktdata

Allmän information	
Socket	GR10Q [GR10q]
Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	13000 h
LSF varm 2000tim Spec, [3t]	99 %
LSF varm 4000tim Spec, [3t]	98 %
LSF varm 6000tim Spec[3t]	95 %
LSF varm 8000tim Spec[3t]	89 %
LSF varm 16000tim Spec[3t]	22 %
LSF varm 20000tim Spec[3t]	4 %
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT av 2 700 K]
Ljusflöde (nom)	2050 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	2050 lm
Färgbeteckning	Glödljusvit
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	73,2 lm/W
Färgåtergivningindex (nom)	82
LLMF 2 000 tim specificerat	90 %
LLMF 4 000 tim specificerat	86 %
LLMF 6 000 tim specificerat	83 %
LLMF 6 000 tim specificerat	80 %

LLMF 12 000 tim specificerat	79 %
LLMF 16 000 tim specificerat	78 %
LLMF 20 000 tim specificerat	78 %
Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	24.8 W
Lampström (nom)	0.320 A
Temperatur	
Temperatur (nom)	25 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Mekanik och armaturhus	
Socketinformation	4P [4-stifts]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	4 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	31 kWh

PL-Q 4 stift


Produktdata

Fullständig produktkod	871150026991125
Beställningsproduktnamn	PL-Q 28W/827/4P 1CT/10BOX
EAN/UPC – Produkt	8711500269911
Beställningsnummer	26991125
E-nummer	8345420
Räknare – Antal per förpackning	1

Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	927939382740
Nettovikt (stycke)	127,000 g
ILCOS kod	FSS-28/27/1B-E-GR10q

Varning och Säkerhet


Mättskiss




PL-Q 28W/827/4P

Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 28W/ 827/4P 1CT/ 10BOX	46,5 mm	18,9 mm	33 mm	203 mm	76 mm	41 mm	200 mm

Fotometriska data



Ljutfärg /827



Ljutfärg /827

PL-Q 4 stift

Livslängd



LDLM_PLQ4P_0001-Lumen maintenance diagram

LDLE_PLQ4P_0002-Life expectancy diagram



LDLE_PLQ4P_0001-Life expectancy diagram

