



PL-Q 4 pinos



PL-Q 28W/830/4P 1CT/10BOX

A PL-Q é uma lâmpada fluorescente compacta quadrada eficiente, normalmente utilizada em luminárias de iluminação decorativa. Ao mesmo tempo que oferece a vantagem de um funcionamento energeticamente eficiente, oferece igualmente liberdade de design, em particular, para equipamentos de tecto ou de parede planos, devido à sua altura de incorporação baixa e à difusão uniforme da luz. A versão de 4 pinos destina-se à utilização com controlo electrónico.

Avisos e Segurança

- As características técnicas e eléctricas da luz das lâmpadas são influenciadas pelas condições de funcionamento, isto é, pela temperatura ambiente e pela posição de funcionamento da lâmpada, bem como pelo mecanismo de controlo HF aplicado
- A duração das lâmpadas é mais curta quando a comutação é frequente e quando os eléctrodos não são bem pré-aquecidos
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto


Informações gerais		Color rendering index (CRI)	
Casquilho	GR10Q [GR10q]	81	
Referência de medição de fluxo	Sphere		
Caraterísticas técnicas da luz		Funcionamento e caraterísticas eléctricas	
Código da cor	830 [CCT of 3000K]	Consumo de Energia	28,4 W
Fluxo Luminoso	2.050 lm	Corrente de lâmpada (Nom.)	0,320 A
Designação da cor	Branco quente (WW)	Controlos e regulação	
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,44	Regulável	Sim
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,403	Aprovação e aplicação	
Temperatura de cor correlacionada	3000 K	Classe de Eficiência Energética	G
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	73,2 lm/W	Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	3 mg
		Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	4 mg

PL-Q 4 pinos

Consumo de energia kWh/1000 h	29 kWh
Número de registo EPREL	423612
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	PL-Q 28W/830/4P 1CT/10BOX
Nome do produto completo	PL-Q 28W/830/4P 1CT/10BOX
Código do produto completo	871150026992825
Código de encomenda	26992825


N.º material (12NC)	927939383040
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500269928
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC – Caso	8711500270061

Desenho dimensional



Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 28W/830/4P 1CT/10BOX	46,5 mm	18,9 mm	33 mm	203 mm	76 mm	41 mm	200 mm



Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - PL-Q 28W/830/4P 1CT/10BOX

PL-Q 4 pinos

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - PL-Q 28W/830/4P 1CT/10BOX



Life Expectancy Diagram - PL-Q 28W/830/4P 1CT/10BOX

Life Expectancy Diagram - PL-Q 28W/830/4P 1CT/10BOX

