



PL-Q 4 Pin



PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX

PL-Q jsou účinné kompaktní zářivky čtvercového tvaru používané zpravidla v dekorativních svítidlech. Kromě výhod energeticky účinného provozu nabízí díky své malé vestavné výšce a rovnoměrnému rozptýlu světla rovněž konstrukční svobodu, která je výhodná zejména při tvorbě stropního nebo nástěnného vybavení. Čtyřkolíková verze je navržena pro elektronický předřadník.

Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou, provozní polohou a použitím předřadníků HF
- Při častém přepínání a nedostatečně přehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	GR10q
Referenční měření toku	Sphere
Světelně technické	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]
Světelný tok	2 750 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,44
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,403
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	75 lm/W
Index podání barev (CRI)	81

Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	38,4 W
Proud zdroje (jmen.)	0,430 A
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	3 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	39 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423615


PL-Q 4 Pin

Označení a balení

Objednací název produktu	PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX
Celý název výrobku	PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX
Full EOC	871150027172325
Objednací kód	27172325
Číslo materiálu (12NC)	927939483040
Místní kód	PLQ388304P


Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500271723
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8711500271648

Rozměrové výkresy




Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX	46,5 mm	18,9 mm	33 mm	203 mm	76 mm	41 mm	200 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX

Životnost




Lumen Maintenance Diagram - PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX



Life Expectancy Diagram - PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX

PL-Q 4 Pin

Životnost



Life Expectancy Diagram - PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX

