



PL-Q 4 stift



PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX

PL-Q är ett effektivt, fyrkantigt kompaktlysrör som normalt används i dekorativa armaturer. Du får både energibesparingar och designfrihet – den låga inbyggingshöjden och enhetliga ljusspridningen passar framför allt platta tak- och väggarmaturer. Utförandet med fyra stift är avsett för användning med elektromagnetiska driftdon.

Varning och Säkerhet

- Lampans ljus tekniska och elektriska egenskaper påverkas av driftsförhållanden, dvs. omgivningstemperatur och brinnläge, samt typ av HF-don
- Lampans livslängd minskar vid frekvent tändning/släckning eller bristfällig föruppvärmning av elektroder
- Det är högst osannolikt att en trasig lampa påverkar din hälsa. Om en lampa skulle gå sönder, vädra rummet i 30 minuter och avlägsna delarna. Använd gärna gummihandskar. Lägg delarna i en återförslutbar plastpåse och lämna den till din lokala återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	GR10Q [GR10q]
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Ljusflöde	2 750 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,44
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,403
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	75 lm/W
Färgåtergivningsindex	81


Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	38,4 W
Lampström (nom)	0,430 A
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	3 mg
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	4 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	39 kWh
EPREL-registreringsnummer	423615

PL-Q 4 stift

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX
Fullständigt produktnamn	PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX
Full EOC	87115002717235
Beskrivning av lokal kod	8345425
Beställningsnummer	27172325
Materialnummer (12NC)	927939483040


Lokal kod	8345425
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500271723
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8711500271648

Måttskiss




Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX	46,5 mm	18,9 mm	33 mm	203 mm	76 mm	41 mm	200 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX

Livslängd




Lumen Maintenance Diagram - PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX



Life Expectancy Diagram - PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX

PL-Q 4 stift

Livslängd



Life Expectancy Diagram - PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX

