



PL-Q 4 kolíkové



PL-Q 38W/835/4P 1CT/10BOX

PL-Q je účinná kompaktná žiarivka štvorcového tvaru, ktorá sa zvyčajne používa v dekoratívnych svietidlách. Vďaka malej montážnej výške a rovnomernému rozptylu svetla ponúka energeticky účinnú prevádzku a zároveň slobodu dizajnu najmä pri plochých stropných či nástenných svietidlách. Štvorkolíková verzia je určená na prevádzku s elektronickým predradníkom.

Varovanie a ochrana

- Technické a elektrické vlastnosti svetelných zdrojov sú ovplyvnené prevádzkovými podmienkami, napríklad teplotou okolia svetelného zdroja a prevádzkovou polohou, ako aj použitým vysokofrekvenčným predradníkom.
- Kratšia životnosť svetelného zdroja pri častom zapínaní a vypínaní a v prípade nedostatočne predhriatych elektród.
- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odnesť na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	GR10Q [GR10q]
Referenčný svetelný tok	Sphere
Svetelné technické	
Kód farby	835 [CCT of 3500K]
Svetelný tok	2 750 lm
Označenie farby	Biela (WH)
Chromatická súradnica X (nom.)	0,409
Chromatická súradnica Y (nom.)	0,394
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	3500 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	75 lm/W
Index podania farieb (CRI)	81

Prevádzkové a elektrické	
Spotreba	38,4 W
Prúd svetelného zdroja (nom.)	0,430 A
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Áno
Schválenie a použitie	
Trieda energetickej účinnosti	G
Obsah ortuti (Hg) (max.)	3 mg
Obsah ortuti (Hg) (nom.)	4 mg
Spotreba energie kWh/1 000 h	39 kWh
Registračné číslo EPREL	423616


PL-Q 4 kolíkové

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	PL-Q 38W/835/4P 1CT/10BOX
Úplný názov produktu	PL-Q 38W/835/4P 1CT/10BOX
Úplný kód produktu	871150027173025
Objednávkový kód	27173025
Č. materiálu (12NC)	927939483540
Miestny objednávkový kód	PLQ388354P


Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500271730
Čitateľ – počet balení v krabici	10
EAN/UPC – balenie	8711500271655

Rozmerový obrázok




Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 38W/835/4P 1CT/10BOX	46,5 mm	18,9 mm	33 mm	203 mm	76 mm	41 mm	200 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - PL-Q 38W/835/4P 1CT/10BOX

Životnosť




Lumen Maintenance Diagram - PL-Q 38W/835/4P 1CT/10BOX



Life Expectancy Diagram - PL-Q 38W/835/4P 1CT/10BOX

PL-Q 4 kolíkové

Životnosť



Life Expectancy Diagram - PL-Q 38W/835/4P 1CT/10BOX

