



PL-Q 4-nastainen



PL-Q 38W/840/4P 1CT/10BOX

PL-Q on tehokas, neliönmuotoinen, pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii koristeellisiin valaisimiin. Tämä energiatehokas lamppu sopii valaisimiin, jotka on kiinnitetty tasaiseen sisäkattoon tai seinään, koska lamppu on matala ja valo leviää tasaisesti. 4-nastainen versio on yhteensopiva elektronisten liitäntälaitteiden kanssa.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento sekä käytetty HF-ohjausliitäntälaitte, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Lampun käyttöikä lyhenee, kun lamppu sytytetään ja sammutetaan usein eikä elektrodeja ole lämmitetty hyvin ennakolta
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä polynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GR10Q [GR10q]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Valovirta	2 750 lm
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Kromaattisuuskordinaatti X (nim.)	0,38
Kromaattisuuskordinaatti Y (nim.)	0,38
Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	75 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	81

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	38,4 W
Lampun virta (nim.)	0,430 A
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatehokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	3 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	4 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	39 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423617


PL-Q 4-nastainen

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	PL-Q 38W/840/4P 1CT/10BOX
Koko tuotenimi	PL-Q 38W/840/4P 1CT/10BOX
Full EOC	871150027174725
Paikallisen koodin kuvaus	4923694
Tilauskoodi	27174725
Tuotekoodi (12NC)	927939484040


Paikallinen koodi	4923694
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500271747
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8711500271662

Mittapiirros




Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 38W/840/4P 1CT/10BOX	46,5 mm	18,9 mm	33 mm	203 mm	76 mm	41 mm	200 mm

Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - PL-Q 38W/840/4P 1CT/10BOX

Käyttöikä




Lumen Maintenance Diagram - PL-Q 38W/840/4P 1CT/10BOX



Life Expectancy Diagram - PL-Q 38W/840/4P 1CT/10BOX

PL-Q 4-nastainen

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - PL-Q 38W/840/4P 1CT/10BOX

