



PL-Q 4 Pin

PL-Q 38W/840/4P 1CT/10BOX

PL-Q er et effektivt, firkantet og kompakt lysrør som er spesielt egnet til bruk i dekorative armaturer. Det er svært energieffektivt i bruk, og det gir også full designfrihet, spesielt i områder med flate tak eller veggarmaturer, på grunn av den lave innebygde høyden og jevne lysspredningen. 4-pinsversjonen er utformet for bruk med elektroniske forkoblinger.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	GR10Q [GR10q]
Levetid til 50 % lystap, ved forvarming (nom.)	13000 h
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %
LSF Preheat 4000 h Rated	98 %
LSF Preheat 6000 h Rated	95 %
LSF Preheat 8000 h Rated	89 %
LSF Preheat 16000 h Rated	22 %
LSF Preheat 20000 h Rated	4 %
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT av 4000 K]
Lysstrøm (nom.)	2850 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	2850 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korreleret fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	75 lm/W
Fargegjengivelse (nom)	82
LLMF 2000 timer, målt	90 %
LLMF 4000 timer, målt	86 %
LLMF 6000 timer, målt	83 %
LLMF 8000 timer, målt	80 %

LLMF 12000 timer, målt	79 %
LLMF 16000 timer, målt	78 %
LLMF 20000 timer, målt	78 %
Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	35.5 W
lyskildestrøm (nom.)	0.430 A
Temperatur	
Prosjekteringstemperatur (nom.)	25 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanisk og innfatning	
Informasjon om lyskilde feste	4P
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	4 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	42 kWh

PL-Q 4 Pin


Produktdata

Fullstendig produktkode	87115002717425
Produktnavn for bestilling	PL-Q 38W/840/4P 1CT/10BOX
EAN/UPC – produkt	8711500271747
Bestillingskode	27174725
El-nummer	3820816
Teller – antall per pakke	1

Teller – pakker per utvendige boks	10
Materialenr. (12NC)	927939484040
Nettovekt (stykk)	129.000 g
ILCOS Code	FSS-38/40/1B-E-GR10q

Warnings and safety


Målskisse




PL-Q 38W/840/4P

Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 38W/ 840/4P 1CT/ 10BOX	46,5 mm	18,9 mm	33 mm	203 mm	76 mm	41 mm	200 mm

Fotometriske data



Fargekode /840



Fargekode /840

PL-Q 4 Pin

Levetid

