



# MASTER TL5 Circular

## MASTER TL5 CIRCULAR 22W/827 1CT/10

MASTER TL5 Circular ist eine ringförmige, schlanke Leuchtstofflampe mit 16 mm Röhrendurchmesser und macht die Konstruktion extrem flacher Leuchten möglich.

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


### Produkt Daten

| Allgemeine Informationen        |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Sockel                          | 2GX13 [2GX13]      |
| Lichttechnische Daten           |                    |
| Farbcode                        | 827 [CCT of 2700K] |
| Lichtstrom                      | 1'800 lm           |
| Lichtfarbe                      | Glühlampenweiß     |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 2700 K             |
| Nennlichtausbeute (nom.)        | 82 lm/W            |
| Farbwiedergabeindex (CRI)       | 82                 |
| Betrieb und Elektrik            |                    |
| Energieverbrauch                | 22.3 W             |
| Lampenstrom (Nom)               | 0.300 A            |
| Lichtregelung und Dimmen        |                    |
| Dimmbar                         | Ja                 |
| Mechanik und Gehäuse            |                    |
| Kolbenform                      | C-T5 [C-T5 16 mm]  |

| Genehmigung und Anwendung       |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Quecksilbergehalt (Nom)         | 2.5 mg                             |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 25 kWh                             |
| Produktdaten                    |                                    |
| Bestell-Produktname             | MASTER TL5 Circular 22W/827 1CT/10 |
| Gesamtbezeichnung des Produkts  | MASTER TL5 CIRCULAR 22W/827 1CT/10 |
| Gesamt-Produktcode              | 871150064219625                    |
| Bestellcode                     | 64219625                           |
| Material-Nr. (12NC)             | 927965082713                       |
| Lokaler Bestellcode             | TL5C22/827                         |
| Anzahl pro Verpackung           | 1                                  |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste         | 8711500642196                      |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 10                                 |
| EAN Umverpackung                | 8711500642202                      |


# MASTER TL5 Circular

## Abmessungsskizzen




| Product                     | D (max) | D (min) | E (min) | E (max) | I (min) | I (max) |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| MASTER TL5 Circular 22W/827 | 18 mm   | 14 mm   | 220 mm  | 230 mm  | 187 mm  | 197 mm  |
| 1CT/10                      |         |         |         |         |         |         |

## Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 Circular 22W/827 1CT/10

## Lebensdauer




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 22W/827 1CT/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 22W/827 1CT/10

## MASTER TL5 Circular

### Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 22W/827 1CT/10

