



MASTER TL5 Circulaire

MASTER TL5 CIRCULAR 22W/827 1CT/10

Cette lampe TL5 circulaire (diamètre de tube de 16 mm) offre de vastes possibilités de conception. Le tube mince permet de créer des luminaires extrêmement plats et de distribuer la lumière dans toutes les directions. Elle convient à une vaste gamme d'applications professionnelles et semi-professionnelles et se prête idéalement à une utilisation dans les magasins, bureaux et espaces publics avec des configurations inhabituelles.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Informations générales			
Culot	2GX13 [2GX13]	Courant lampe (nom.)	0,300 A
Données techniques de l'éclairage		Commandes et gradation	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Flux lumineux	1.800 lm	Mécanique et boîtier	
Désignation de la couleur	Blanc incandescent	Forme de la lampe	C-T5 [C-T5 16 mm]
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K	Approbation et application	
Efficacité lumineuse (nominale)	82 lm/W	Taux de mercure (Hg) (nom.)	2,5 mg
Indice de rendu de couleur (IRC)	82	Consommation d'énergie kWh/1 000 h	25 kWh
Fonctionnement et électricité		Données du produit	
Consommation électrique	22,3 W	Nom du produit de la commande	MASTER TL5 Circular 22W/827 1CT/10

MASTER TL5 Circulaire

Nom de produit complet	MASTER TL5 CIRCULAR 22W/827 1CT/10
Code EOC	871150064219625
Code de commande	64219625
Code 12NC	927965082713
Code de commande local	TL5C22W827
Quantité par pack	1


Code EAN – Produit/Boîte	8711500642196
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500642202

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 22W/827 1CT/10	18 mm	14 mm	220 mm	230 mm	187 mm	197 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 Circular 22W/827 1CT/10

Durée de vie




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 22W/827 1CT/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 22W/827 1CT/10

MASTER TL5 Circulaire

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circulaire 22W/827 1CT/10

