



# MASTER TL5 Circular



## MASTER TL5 CIRCULAR 22W/830 1CT/10

Denne sirkulære TL5-lyskilden (tubediameter 16 mm) gir større designmuligheter. Den slanke tuben gjør at den kan installeres i ekstremt flate armaturer og gjør det mulig å fordele lyset i alle retninger. Den er velegnet til et stort utvalg profesjonelle og semiprofesjonelle installasjoner, og ideell til bruk i butikker, på kontorer og på offentlige områder med uvanlige planløsninger.

### Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

### Produktdata

| Generell informasjon            |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Sokkelbase                      | 2GX13 [2GX13]      |
| Referanse for fluksmåling       | Sphere             |
| Teknisk belysning               |                    |
| Fargekode                       | 830 [CCT of 3000K] |
| Lysytelse                       | 1 800 lm           |
| Fargebetegnelse                 | Varmhvit (WW)      |
| Kromatisk koordinat X (nom)     | 0,44               |
| Kromatisk koordinat Y (nom)     | 0,403              |
| Korrelert fargetemperatur (nom) | 3000 K             |
| Lysutbytte (vurdert) (Nom)      | 82 lm/W            |
| Fargegjengivelsesindeks (CRI)   | 81                 |
| Drift og elektronikk            |                    |
| Effektforbruk                   | 23,5 W             |

| lyskildestrom (nom.)               | 0,300 A           |
|------------------------------------|-------------------|
| Kontroller og dimming              |                   |
| Kan dimmes                         | Ja                |
| Mekanikk og innfatning             |                   |
| Lyspæreform                        | C-T5 [C-T5 16 mm] |
| Godkjenning og bruksområde         |                   |
| Energieffektivitetsklasse          | G                 |
| Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)     | 4 mg              |
| Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.) | 4 mg              |
| Energiforbruk kWh/1000 t           | 24 kWh            |
| EPREL-registreringsnummer          | 423618            |


| Produktdata                |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Produktnavn for bestilling | MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10 |

# MASTER TL5 Circular

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Fullstendig produktnavn | MASTER TL5 CIRCULAR 22W/830 1CT/10 |
| Full EOC                | 871150064095625                    |
| Lokal kodebeskrivelse   | 3835250                            |
| Bestillingskode         | 64095625                           |
| Materialenr. (12NC)     | 927965083013                       |
| Lokal bestillingskode   | 3835250                            |


|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| SAP-teller – antall per pakke     | 1             |
| EAN/UPC – produkt/boks            | 8711500640956 |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 10            |
| EAN/UPC – boks                    | 8711500640963 |

## Målskisse




| Product                            | D (max) | D (min) | E (min) | E (max) | I (min) | I (max) |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10 | 18 mm   | 14 mm   | 220 mm  | 230 mm  | 187 mm  | 197 mm  |

## Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10

## Levetid




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10

# MASTER TL5 Circular

## Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10

