



MASTER TL5 Circulară



MASTER TL5 CIRCULAR 22W/830 1CT/10

Această lampă TL5 circulară (diametru tub 16 mm) oferă posibilități extinse de proiectare. Tubul subțire permite crearea unor corpuri de iluminat deosebit de plate și distribuirea luminii în toate direcțiile. Este adecvată pentru o gamă largă de aplicații profesionale și semi-profesionale și este ideal pentru utilizare în magazine, birouri și zone publice cu dispuneri neconvenționale.

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mânuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	2GX13 [2GX13]
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
Date tehnice lumină	
Cod culoare	830 [CCT of 3000K]
Flux luminos	1.800 lm
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Coordonată cromatică X (nom.)	0,44
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,403
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	82 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	81


Funcționare și sistem electric	
Consum de curent	23,5 W
Curent lampă (nom.)	0,300 A
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	C-T5 [C-T5 16 mm]
Aprobare și aplicație	
Clasă de eficiență energetică	G
Conținut de mercur (Hg) (max.)	4 mg
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	4 mg
Consum de energie kWh/1000 h	24 kWh

MASTER TL5 Circulară

Număr de înregistrare EPREL	423618
Date despre produs	
Nume comandă produs	MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10
Numele complet al produsului	MASTER TL5 CIRCULAR 22W/830 1CT/10
Full EOC	871150064095625
Cod de comandă	64095625


Număr material (12NC)	927965083013
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500640956
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8711500640963

Cote




Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10	18 mm	14 mm	220 mm	230 mm	187 mm	197 mm

Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10

Durată de viață




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10

MASTER TL5 Circulară

Durată de viață



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10

