



MASTER TL5 Circular



MASTER TL5 CIRCULAR 22W/840 1CT/10

Pyöreä TL5-lamppu (putken halkaisija 16 mm). Ohut putki sopii erittäin mataliin valaisimiin ja mahdollistaa valon suuntaamisen kaikkiin suuntiin. Se sopii monenlaisiin ammattilais- ja puoliammattilaisympäristöihin, kuten myymälöihin, toimistoihin ja julkisiin tiloihin, joissa on epätavallinen pohjaratkaisu.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	2GX13 [2GX13]
Nimelliskäyttöikä	12 000 tuntia
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Valovirta	1 800 lm
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,38
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,38
Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	82 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	81
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	23,5 W

Lampun virta (nim.)	0,300 A
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	C-T5 [C-T5 16 mm]
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	4 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	4 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	24 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423619


Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10
Koko tuotenimi	MASTER TL5 CIRCULAR 22W/840 1CT/10

MASTER TL5 Circular

Full EOC	871150064221925
Paikallisen koodin kuvaus	4924140
Tilauskoodi	64221925
Tuotekoodi (12NC)	927965084013
Paikallinen koodi	4924140
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1


EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500642219
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8711500642226

Mittapiirros




Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 22W/840	18 mm	14 mm	220 mm	230 mm	187 mm	197 mm
1CT/10						

Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10

Käyttöikä




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10

MASTER TL5 Circular

Käyttöikä



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10

