



MASTER TL5 Circular

MASTER TL5 CIRCULAR 40W/830 1CT/10

MASTER TL5 Circular ist eine ringförmige, schlanke Leuchtstofflampe mit 16 mm Röhrendurchmesser und macht die Konstruktion extrem flacher Leuchten möglich.

Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften	
Socket	2GX13 [2GX13]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall vorgeheizt (Nom)	12000 h
LSF Warm 2kh Nenn-, 3h	99 %
LSF Warm 4kh Nenn-, 3h	99 %
LSF Warm 6kh Nenn-, 3h	96 %
LSF Warm 8kh Nenn-, 3h	89 %
LSF Warm 16kh Nenn-, 3h	10 %
LSF Warm 20kh Nenn-, 3h	1 %
Lichttechnische Daten	
Farbcode	830 [CCT von 3000 K]
Lichtstrom (Nom)	3300 lm
Nennlichtstrom (Nom)	3300 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Nennlichtausbeute (Nom)	83 lm/W
Farbwiedergabeindex (Nom.)	82
Strahlungsrückgang nach 2000h	91 %
LLMF 4k h Nenn-,Socket ho.	87 %
Strahlungsrückgang nach 5000h	84 %
LLMF 8k h Nenn-,Socket ho.	81 %
LLMF 12k h Nenn-,Socket ho.	77 %
LLMF 16k h Nenn-,Socket ho.	74 %

LLMF 20k h Nenn-,Socket ho.	72 %
Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	39.9 W
Lampenstrom (Nom)	0,320 A
Dimmen	
Dimmbar	Ja
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A
Quecksilbergehalt (Nom)	4 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	44 kWh
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150064097025
Bestell-Produktname	MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT/10
EAN/UPC - Produkt	8711500640970
Bestellcode	64097025
Local Code	1064013
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	10
Material-Nr. (12NC)	927965583013
Nettogewicht (Einzelteil)	0,110 kg
ILCOS Code	FSCH-40/30/1B-L/P-2GX13-16

MASTER TL5 Circular

Hinweise

Abmessungsskizzen




TL5-C 40W/830


Product

MASTER TL5 Circular 40W/830 ICT/10

Photometrische Daten




Lichtfarbe /830




Lichtfarbe /830

Lebensdauer




LDLE_TL5-C8_0001-Life expectancy diagram



LDLE_TL5-C8_0002-Life expectancy diagram

MASTER TL5 Circular

Lebensdauer



LDLM_TL5-C8_0001-Lumen maintenance diagram

