



MASTER TL5 Circular



MASTER TL5 CIRCULAR 40W/840 1CT/10

Esta lâmpada TL5 circular (diâmetro do tubo de 16 mm) oferece possibilidades de design alargadas. Este tubo estreito permite criar luminárias extremamente planas e permite uma distribuição de luz em todas as direcções. É adequada para uma vasta gama de aplicações profissionais e semi-profissionais, e é ideal para utilização em lojas, escritórios e áreas públicas com disposições não convencionais.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	2GX13 [2GX13]
Referência de medição de fluxo	Sphere
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	840 [CCT of 4000K]
Fluxo Luminoso	3.300 lm
Designação da cor	Branco frio (CW)
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,38
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,38
Temperatura de cor correlacionada	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	83 lm/W
Color rendering index (CRI)	81
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	40,5 W


Corrente de lâmpada (Nom.)	0,320 A
Controlos e regulação	
Regulável	Sim
Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	C-T5 [C-T5 16 mm]
Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	G
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	4 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	4 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	41 kWh
Número de registo EPREL	423621
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MASTER TL5 Circular 40W/840 1CT/10

MASTER TL5 Circular

Nome do produto completo	MASTER TL5 CIRCULAR 40W/840 1CT/10
Código do produto completo	871150064223325
Código de encomenda	64223325
N.º material (12NC)	927965584013
Numerador – Quantidade por embalagem	1


EAN/UPC – Produto/caixa	8711500642233
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC – Caso	8711500642240

Desenho dimensional




Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 40W/840 1CT/10	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm

Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 Circular 40W/840 1CT/10

Vida útil




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 40W/840 1CT/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 40W/840 1CT/10

MASTER TL5 Circular

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 40W/840 1CT/10

