



# MASTER TL5 kruhové



## MASTER TL5 CIRCULAR 40W/840 1CT/10

Tento kruhový svetelný zdroj TL5 (s priemerom trubice 16 mm) ponúka rozšírené možnosti dizajnu. Štíhla trubica umožňuje vytvárať mimoriadne ploché svietidlá a zaisťuje vyžarovanie svetla všetkými smermi. Je vhodný na použitie v širokej škále profesionálnych a poloprofesionálnych oblastí a ideálny na použitie v obchodoch, kanceláriách a na verejných priestoroch nezvyčajného typu.

### Varovanie a ochrana

- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odnesť na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

### Údaje o produkte

| Všeobecné informácie                   |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Pätica                                 | 2GX13 [2GX13]      |
| Referenčný svetelný tok                | Sphere             |
| Svetelné technické                     |                    |
| Kód farby                              | 840 [CCT of 4000K] |
| Svetelný tok                           | 3 300 lm           |
| Označenie farby                        | Studená biela (CW) |
| Chromatická súradnica X (nom.)         | 0,38               |
| Chromatická súradnica Y (nom.)         | 0,38               |
| Náhradná teplota chromatickosti (men.) | 4000 K             |
| Merný výkon (menovitý) (nom.)          | 83 lm/W            |
| Index podania farieb (CRI)             | 81                 |
| Prevádzkové a elektrické               |                    |
| Spotreba                               | 40,5 W             |

| Prúd svetelného zdroja (nom.) | 0,320 A           |
|-------------------------------|-------------------|
| Ovládanie a stmievanie        |                   |
| Stmievateľné                  | Áno               |
| Mechanické časti a teleso     |                   |
| Tvar žiarovky                 | C-T5 [C-T5 16 mm] |
| Schválenie a použitie         |                   |
| Trieda energetickej účinnosti | G                 |
| Obsah ortuti (Hg) (max.)      | 4 mg              |
| Obsah ortuti (Hg) (nom.)      | 4 mg              |
| Spotreba energie kWh/1 000 h  | 41 kWh            |
| Registračné číslo EPREL       | 423621            |


| Údaje o produkte            |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Objednávkový názov produktu | MASTER TL5 Circular 40W/840 1CT/10 |

## MASTER TL5 kruhové

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Úplný názov produktu              | MASTER TL5 CIRCULAR 40W/840 1CT/10 |
| Úplný kód produktu                | 871150064223325                    |
| Objednávkový kód                  | 64223325                           |
| Č. materiálu (12NC)               | 927965584013                       |
| Miestny objednávkový kód          | TL5C4084                           |
| Čitateľ – množstvo kusov v balení | 1                                  |


|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| EAN/UPC – produkt/puzdro         | 8711500642233 |
| Čitateľ – počet balení v krabici | 10            |
| EAN/UPC – balenie                | 8711500642240 |

### Rozmerový obrázok




| Product                            | D (max) | D (min) | E (min) | E (max) | I (min) | I (max) |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| MASTER TL5 Circular 40W/840 1CT/10 | 18 mm   | 14 mm   | 293 mm  | 305 mm  | 260 mm  | 272 mm  |

### Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 Circular 40W/840 1CT/10

### Životnosť




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 40W/840 1CT/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 40W/840 1CT/10

## MASTER TL5 kruhové

### Životnosť



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 40W/840 1CT/10

