



# MASTER TL5 Circular

## MASTER TL5 CIRCULAR 55W/830 1CT/10

MASTER TL5 Circular ist eine ringförmige, schlanke Leuchtstofflampe mit 16 mm Röhrendurchmesser und macht die Konstruktion extrem flacher Leuchten möglich.

### Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften	
Socket	2GX13 [ 2GX13]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall vorgeheizt (Nom)	12000 h
LSF Warm 2kh Nenn-, 3h	99 %
LSF Warm 4kh Nenn-, 3h	99 %
LSF Warm 6kh Nenn-, 3h	96 %
LSF Warm 8kh Nenn-, 3h	89 %
LSF Warm 16kh Nenn-, 3h	10 %
LSF Warm 20kh Nenn-, 3h	1 %
Lichttechnische Daten	
Farbcode	830 [ CCT von 3000 K]
Lichtstrom (Nom)	4200 lm
Nennlichtstrom (Nom)	4200 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Nennlichtausbeute (Nom)	76 lm/W
Farbwiedergabeindex (max.)	85
Farbwiedergabeindex (min.)	80
Farbwiedergabeindex (Nom.)	85
Strahlungsrückgang nach 2000h	91 %
LLMF 4k h Nenn-,Socket ho.	87 %
Strahlungsrückgang nach 5000h	84 %
LLMF 8k h Nenn-,Socket ho.	81 %
LLMF 12k h Nenn-,Socket ho.	77 %

LLMF 16k h Nenn-,Socket ho.	74 %
LLMF 20k h Nenn-,Socket ho.	72 %
Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	55.0 W
Lampenstrom (Nom)	0,550 A
Dimmen	
Dimmbar	Ja
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A
Quecksilbergehalt (Nom)	2,5 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	61 kWh
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150064279025
Bestell-Produktname	MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10
EAN/UPC - Produkt	8711500642790
Bestellcode	64279025
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	10
Material-Nr. (12NC)	927965783013
Nettogewicht (Einzelteil)	111,000 g
ILCOS Code	FSCH-55/30/1B-L/P-2GX13-16

## Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

## Abmessungsskizzen




TL5-C 55W/830


### Product

MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10

## Photometrische Daten




Lichtfarbe /830




Lichtfarbe /830

# MASTER TL5 Circular


## Lebensdauer



LDLE\_TL5-C8\_0001-Life expectancy diagram



LDLE\_TL5-C8\_0002-Life expectancy diagram



LDLM\_TL5-C8\_0001-Lumen maintenance diagram

