MASTER TL5 Circular

TL5C 55W/830 1CT/10

This circular TL5 lamp (tube diameter 16 mm) offers extended design possibilities. The slim tube allows the creation of extremely flat luminaires and enables omni-directional light distribution. It is suitable for a wide range of professional and semi-professional applications, and is ideal for use in shops, offices and public areas with unconventional layouts.

Mises en garde et sécurité

- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	2GX13 [2GX13]
Durée de vie nominale	12 000 h
Référence de mesure du flux	Sphere

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	830 [CCT of 3000K]
Flux lumineux	4 210 lm
Désignation de couleur	Blanc chaud (BC)
Coordonnée de chromaticité X (nominale)	0,44
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	0,403
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	76 lm/W
Indice de rendu des couleurs (IRC)	81

Fonctionnement et électricité	
Consommation	55,7 W
Courant de la lampe (nom.)	0,550 A

Commandes et gradation	
Intensité variable	Oui

Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	C-T5 [C-T5 16 mm]

Approbation et utilisation	
Classe d'efficacité énergétique	G
Contenu en mercure (Hg) (max.)	4 mg
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	4 mg
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	56 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	423622

Données de produit	
Nom du produit de la commande	MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10

MASTER TL5 Circular

Nom complet du produit	TL5C 55W/830 1CT/10
Full EOC	871150064279025
Code de commande	165936
Numéro de matériau (12 N.C.)	927965783013
Numérateur – Quantité par emballage	1

EAN/CUP - Produit/Boîtier	8711500642790
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10
EAN/CUP – Boîte	8711500642806

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10

MASTER TL5 Circular

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.