



MASTER TL5 Circulaire



MASTER TL5 CIRCULAR 55W/830 1CT/10

Cette lampe TL5 circulaire (diamètre de tube de 16 mm) offre de vastes possibilités de conception. Le tube mince permet de créer des luminaires extrêmement plats et de distribuer la lumière dans toutes les directions. Elle convient à une vaste gamme d'applications professionnelles et semi-professionnelles et se prête idéalement à une utilisation dans les magasins, bureaux et espaces publics avec des configurations inhabituelles.

Mises en garde et sécurité

• Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales				
Culot	2GX13			
Durée de vie nominale	12 000 h			
Référence de mesure de flux	Sphere			
Données techniques de l'éclairage				
Code couleur	830 [CCT of 3000K]			
Flux lumineux	4 210 lm			
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)			
Coordonnée chromatique X	0,44			
Coordonnée chromatique Y	0,403			
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K			
Efficacité lumineuse (nominale)	76 lm/W			


Indice de rendu de couleur (IRC)	81
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	55,7 W
Courant lampe (nom.)	0,550 A
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	C-T5
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	G

MASTER TL5 Circulaire

Taux de mercure (Hg) (max.)	4 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	4 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	56 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	423622
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10
Nom de produit complet	MASTER TL5 CIRCULAR 55W/830 1CT/10
Code EOC	871150064279025


Code de commande	64279025		
Code 12NC	927965783013		
Quantité par pack	1		
Code EAN – Produit/Boîte	8711500642790		
Conditionnement par carton	10		
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500642806		

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 55W/830	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm
1CT/10						


Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10

MASTER TL5 Circulaire


Durée de vie





Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10



© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.