



MASTER TL5 Circular



MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10

Эта круглая лампа TL5 (диаметр трубки 16 мм) расширяет возможности проектирования. Тонкая трубка позволяет создавать особенно плоские светильники и обеспечивает всенаправленное распределение света. Она подходит для широкого диапазона профессиональных и полупрофессиональных решений, идеально вписывается в интерьер магазинов, офисов и общественных мест с нестандартным оформлением.

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	2GX13 [2GX13]
Номинальный срок службы	12 000 часов
Исходное измерение потока	Sphere
Технические характеристики освещения	
Код цвета	830 [CCT of 3000K]
Светоотдача	4 210 лм
Обозначение цвета	Теплый белый (WW)
Координата цветности X (ном.)	0,44
Координата цветности Y (ном.)	0,403
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	76 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	81


Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	55,7 В
Ток лампы (ном.)	0,550 А
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	C-T5 [C-T5 16 мм]
Соответствие требованиям и область применения	
Класс энергоэффективности	G
Содержание ртути (Hg) (макс.)	4 mg
Содержание ртути (Hg) (ном.)	4 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	56 kWh

MASTER TL5 Circular

Регистрационный номер EPREL	423622
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10
Полное название продукта	MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10
Полный код продукта	871150064279025
Код заказа	927965783013


Материал № (12NC)	927965783013
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500642790
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
EAN/UPC — короб	8711500642806

Чертеж размеров




Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm

Фотометрические данные




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10

Срок службы




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10

MASTER TL5 Circular

Срок службы



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10

