



MASTER TL5 (kruhové)



MASTER TL5 CIRCULAR 55W/840 1CT/10

Tyto kruhové zářivky TL5 (průměr trubice 16 mm) nabízejí rozšířené designové možnosti. Tenké trubice umožňují tvorbu extrémně plochých svítidel a nabízejí všesměrové rozložení světla. Tyto zářivky jsou vhodné pro široký rozsah profesionálních i poloprofesionálních využití a jsou ideální pro použití v obchodech, kancelářích a na veřejných místech s neobvyklým uspořádáním.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	2GX13 [2GX13]
Nominální životnost	12 000 h
Referenční měření toku	Sphere
Světelně technické	
Kód barvy	841 [CCT of 4100K]
Světelný tok	4 210 lm
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,38
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,38
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	76 lm/W
Index podání barev (CRI)	81


Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	55,7 W
Proud zdroje (jmen.)	0,550 A
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	C-T5 [C-T5 16 mm]
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	4 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	56 kWh

MASTER TL5 (kruhové)

Registrační číslo databáze EPREL	423623
Označení a balení	
Objednací název produktu	MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10
Celý název výrobku	MASTER TL5 CIRCULAR 55W/840 1CT/10
Full EOC	871150064251625
Objednací kód	64251625


Číslo materiálu (12NC)	927965784013
Místní kód	TL5C5584
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500642516
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8711500642523

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm



Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10


MASTER TL5 (kruhové)

Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10

