



# MASTER TL5 Circular

## MASTER TL5 CIRCULAR 60W/830 1CT/10

MASTER TL5 Circular ist eine ringförmige, schlanke Leuchtstofflampe mit 16 mm Röhrendurchmesser und macht die Konstruktion extrem flacher Leuchten möglich.

### Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften	
Socket	2GX13 [ 2GX13]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall vorgeheizt (Nom)	12000 h
LSF Warm 2kh Nenn-, 3h	99 %
LSF Warm 4kh Nenn-, 3h	99 %
LSF Warm 6kh Nenn-, 3h	96 %
LSF Warm 8kh Nenn-, 3h	89 %
LSF Warm 16kh Nenn-, 3h	10 %
LSF Warm 20kh Nenn-, 3h	1 %
Lichttechnische Daten	
Farbcode	830 [ CCT von 3000 K]
Lichtstrom (Nom)	5000 lm
Nennlichtstrom (Nom)	5000 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	83 lm/W
Farbwiedergabeindex (Nom.)	82
Strahlungsrückgang nach 2000h	91 %
LLMF 4k h Nenn-, Sockel ho.	87 %
Strahlungsrückgang nach 5000h	84 %
LLMF 8k h Nenn-, Sockel ho.	81 %
LLMF 12k h Nenn-, Sockel ho.	77 %
LLMF 16k h Nenn-, Sockel ho.	74 %
LLMF 20k h Nenn-, Sockel ho.	72 %

Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	60,0 W
Lampenstrom (Nom)	0,470 A
Dimmen	
Dimmbar	Ja
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A
Quecksilbergehalt (Nom)	4 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	66 kWh

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150064259225
Bestell-Produktname	MASTER TL5 Circular 60W/830 1CT/10
EAN/UPC - Produkt	8711500642592
Bestellcode	64259225
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	10
Material-Nr. (12NC)	927966083013
Nettogewicht (Einzelteil)	0,140 kg
ILCOS Code	FSCH-60/30/1B-L/P-2GX13-16

# MASTER TL5 Circular

## Abmessungsskizzen




TL5-C 60W/830


## Product

MASTER TL5 Circular 60W/830 ICT/10

## Photometrische Daten




Lichtfarbe /830




Lichtfarbe /830

## Lebensdauer




LDLE\_TL5-C8\_0001-Life expectancy diagram



LDLE\_TL5-C8\_0002-Life expectancy diagram

# MASTER TL5 Circular

## Lebensdauer



LDLM\_TL5-C8\_0001-Lumen maintenance diagram

