



MASTER TL5 Circular



MASTER TL5 CIRCULAR 60W/830 1CT/10

Pyöreä TL5-lamppu (putken halkaisija 16 mm). Ohut putki sopii erittäin mataliin valaisimiin ja mahdollistaa valon suuntaamisen kaikkiin suuntiin. Se sopii monenlaisiin ammattilais- ja puoliammattilaisympäristöihin, kuten myymälöihin, toimistoihin ja julkisiin tiloihin, joissa on epätavallinen pohjaratkaisu.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	2GX13 [2GX13]
Nimelliskäyttöikä	12 000 tuntia
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Valovirta	5 000 lm
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,44
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,403
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	83 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	81
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	60,6 W

Lampun virta (nim.)	0,470 A
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	C-T5 [C-T5 16 mm]
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	4 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	4 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	61 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423624


Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MASTER TL5 Circular 60W/830 1CT/10
Koko tuotenimi	MASTER TL5 CIRCULAR 60W/830 1CT/10

MASTER TL5 Circular

Full EOC	871150064259225
Paikallisen koodin kuvaus	4920660
Tilauskoodi	64259225
Tuotekoodi (12NC)	927966083013
Paikallinen koodi	4920660
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1


EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500642592
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8711500642608

Mittapiirros




Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 60W/830 1CT/10	18 mm	14 mm	367 mm	379 mm	334 mm	346 mm

Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 Circular 60W/830 1CT/10

Käyttöikä




Life Expectancy Diagram – MASTER TL5 Circular 60W/830 1CT/10



Life Expectancy Diagram – MASTER TL5 Circular 60W/830 1CT/10

MASTER TL5 Circular

Käyttöikä



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 60W/830 1CT/10

