



MASTER TL5 Circular



MASTER TL5 CIRCULAR 60W/840 1CT/10

Esta lámpara TL5 circular (diámetro de tubo de 16 mm) ofrece posibilidades de diseño ampliadas. El tubo fino permite crear luminarias extremadamente planas y permite la distribución de luz omnidireccional. Es adecuada para una amplia gama de aplicaciones profesionales y semiprofesionales y es ideal para su uso en tiendas, oficinas y zonas públicas con diseños no convencionales.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto


Información general		Corriente de lámpara (nom.)	
Base del casquillo	2GX13	0,470 A	
Referencia de medición de flujo	Sphere	Controles y regulación	
Datos técnicos de la luz		Regulable	Sí
Código de color	840 [CCT of 4000K]	Mecánicos y de carcasa	
Flujo luminoso	5.000 lm	Forma de la bombilla	C-T5 [C-T5 16 mm]
Designación de color	Blanco frío (CW)	Aprobación y aplicación	
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,38	Clase de eficiencia energética	G
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,38	Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	4 mg
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K	Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	4 mg
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	83 lm/W	Consumo energético kWh/1000 h	61 kWh
Índice de reproducción cromática (IRC)	81	Número de registro EPREL	423625
Operativos y eléctricos		Datos de producto	
Consumo de energía	60,6 W	Nombre de producto del pedido	MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10

MASTER TL5 Circular

Nombre completo del producto	MASTER TL5 CIRCULAR 60W/840 1CT/10
Full EOC	871150064261525
Código de pedido	64261525
Código 12NC	927966084013
Cantidad por paquete	1


EAN/UPC - Producto/Caja	8711500642615
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8711500642622

Plano de dimensiones




Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10	18 mm	14 mm	367 mm	379 mm	334 mm	346 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10

Vida útil




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10

MASTER TL5 Circular

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10

