



TUV T5

TUV 36T5 HE 4P SE UNP/32

TUV T5 lamps are single- or double-ended UVC (germicidal) lamps used in professional water and air disinfection units. The small 16 mm diameter of the lamp allows for a small system design and design flexibility. TUV T5 lamps offer constant UV output over their complete lifetime, for maximum security of disinfection and high system efficacy.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.
- DANGER : produit ultra violet du groupe de risques 3. Ces lampes émettent un rayonnement UV haute puissance pouvant causer de graves blessures au niveau de la peau et des yeux. Évitez d'exposer les yeux et la peau à un produit dénué de protection. Utilisez uniquement dans un environnement clos protégeant les utilisateurs des rayonnements.
- Les plantes et/ou matières exposées à des rayons UV-C et/ou à l'ozone pendant une période prolongée sont susceptibles d'être endommagées et/ou décolorées.

Données du produit

Informations générales	
Culot	4PINSSINGLEENDED [4 Pins Single Ended]
Durée de vie utile (nom.)	9 000 h
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	TUV
Couleur	- [Non précisé]
Dépréciation à la durée de vie utile	20 %
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	40 W
Courant lampe (nom.)	0,425 A


Tension (nom.)	97 V
Tension (nom.)	97 V
Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	T16 [T 16 mm]
Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	3,0 mg
UV	
Rayonnement UV-C à 100 heures	14,8 W

TUV T5

Données du produit	
Nom du produit de la commande	TUV 36T5 HE 4P SE UNP/32
Nom de produit complet	TUV 36T5 HE 4P SE UNP/32
Full EOC	871150064231899
Code de commande	927970204099
Code 12NC	927970204099


Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500642318
Conditionnement par carton	32
EAN/UPC - Boîte	8711500642349

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 36T5 HE 4P SE UNP/32	19,3 mm	853 mm	845,4 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - TUV 36T5 HE 4P SE UNP/32

