

TUV T5

TUV 64T5 HE SP UNP/32

Ртутные газоразрядные лампы низкого давления с трубчатой стеклянной колбой в тонком формате T5

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.
- ВАЖНО: третья группа риска. Продукт излучает УФ излучение, которое может вызвать серьезные повреждения кожи и глаз. Избегайте попадания излучения на глаза и кожу, при незакрытом работающем продукте. Применять ТОЛЬКО в закрытом помещении с оборудованием, защищающем от прямого попадания излучения.


Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	SINGLEPIN [Single Pin]
Срок эксплуатации (ном.)	9 000 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	TUV
Обозначение цвета	- [Не указано]
Снижение светового потока при полезном сроке службы	20 %
Длина дуги, О (ном.)	1 473 мм
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	75 В
Ток лампы (ном.)	0,425 А
Напряжение (ном.)	178 Вт
Напряжение (ном.)	178 Вт

Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	T16 [T 16 мм]
Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	3,0 mg
УФ-излучение	
Излучение УФ-С после 100 ч	32,7 В
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	TUV 64T5 HE SP UNP/32
Полное название продукта	TUV 64T5 HE SP UNP/32
Полный код продукта	871150064079699
Код заказа	927970504099
Материал № (12NC)	927970504099
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500640796


Нумератор — упаковок на внешний короб	32
EAN/UPC — короб	8711500640802

Чертеж размеров



Product	D (max)	O	C (max)	A (max)
TUV 64T5 HE SP UNP/32	18,6 mm	1 473 mm	1 575,1 mm	1 556,6 mm

Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - TUV 64T5 HE SP UNP/32

