



Purificação de ar e água TUV T5

TUV 64T5 HO 4P SE UNP/32

As lâmpadas TUV T5 são lâmpadas UVC (germicidas) de extremidade única utilizadas em unidades profissionais de desinfecção de água e ar. The small 16 mm diameter of the lamp allows for a small system design and design flexibility. As lâmpadas TUV T5 proporcionam uma emissão UV constante ao longo da totalidade da sua vida útil, para segurança máxima da desinfecção e elevada eficácia do sistema.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto


Informações gerais		Tensão (Nom.)	
Casquilho	4PINSSINGLEENDED [4 Pins Single Ended]		175 V
Vida útil (Nom.)	9.000 h	Características mecânicas e compartimento	
Caraterísticas técnicas da luz		Formato da lâmpada	T16 [T 16 mm]
Código da cor	TUV	Aprovação e aplicação	
Designação da cor	- [Não especificado]	Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	5,5 mg
Depreciação na vida útil	20 %	UV	
Funcionamento e caraterísticas elétricas		Radiação UV-C às 100 h	50,6 W
Consumo de Energia	140 W	Dados do produto	
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,8 A	Nome de produto da encomenda	TUV 64T5 HO 4P SE UNP/32
Tensão (Nom.)	175 V	Nome do produto completo	TUV 64T5 HO 4P SE UNP/32

Purificação de ar e água TUV T5

Código do produto completo	871150026131199
Código de encomenda	26131199
N.º material (12NC)	927971104099
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500261311


Numerador – Embalagens por caixa exterior	32
EAN/UPC – Caso	8711500261328

Desenho dimensional



Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 64T5 HO 4P SE UNP/32	19,3 mm	1.564,5 mm	1.555,2 mm

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour – TUV 64T5 HO 4P SE UNP/32

