



TUV TL Mini

TUV 11W 4P SE UNP/32

Ртутные газоразрядные лампы низкого давления с трубчатой стеклянной колбой

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.
- ВАЖНО: третья группа риска. Продукт излучает УФ излучение, которое может вызвать серьезные повреждения кожи и глаз. Избегайте попадания излучения на глаза и кожу, при незакрытом работающем продукте. Применять ТОЛЬКО в закрытом помещении с оборудованием, защищающем от прямого попадания излучения.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	4PINSSINGLEENDED [4 Pins Single Ended]
Срок эксплуатации (ном.)	9 000 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	TUV
Обозначение цвета	- [Не указано]
Снижение светового потока при полезном сроке службы	15 %
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	11,5 В
Ток лампы (ном.)	0,4 А
Напряжение (ном.)	34 Вт
Напряжение (ном.)	34 Вт


Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	T16 [T 16 мм]
Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	4,4 mg
УФ-излучение	
Излучение УФ-С после 100 ч	2,7 В
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	TUV 11W 4P SE UNP/32
Полное название продукта	TUV 11W 4P SE UNP/32
Полный код продукта	871150064382799
Код заказа	927971204099
Материал № (12NC)	927971204099
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500643827
Нумератор — упаковок на внешний короб	32

TUV TL Mini

EAN/UPC — короб


8711500643841

Чертеж размеров



Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 11W 4P SE UNP/32	19 mm	251,8 mm	244,1 mm

Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - TUV 11W 4P SE UNP/32

