



TUV TL Mini

TUV 11W 4P SE UNP/32

TUV TL Mini-ljuskällor är smala UV-C-ljuskällor med dubbel fattning. Ljuskällans diameter på 16 mm möjliggör en liten systemkonstruktion och designflexibilitet. TUV TL Mini-ljuskällor erbjuder nästan konstant UV-effekt under hela deras livslängd, för maximal säkerhet vid desinficering och hög systemeffektivitet.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.
- FARA: Riskgrupp 3 ultraviolett produkt. Dessa ljuskällor avger UV-strålning med hög effekt som kan orsaka allvarliga skador på hud och ögon. Undvik att exponera ögon och hud för oskyddad produkt. Använd endast i en sluten miljö som skyddar användare från strålningen.

Produktdata

Allmän information	
Socket	4PINSSINGLEENDED [4 Pins Single Ended]
Livslängd (nom)	9 000 h

Ljusteknik	
Färgkod	TUV
Färgbeteckning	- [E] specificerad
Nedgång efter användbar livslängd	15 %

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	11,5 W
Lampström (nom)	0,4 A
Spänning (nom)	34 V
Spänning (nom)	34 V

Mekanik och armaturhus	
Lampform	T16 [T 16 mm]

Användning och godkännande	
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	4,4 mg

UV	
UV-C-strålning vid 100 tim	2,7 W


Produktdata	
Beställningsproduktnamn	TUV 11W 4P SE UNP/32
Fullständigt produktnamn	TUV 11W 4P SE UNP/32
Full EOC	871150064382799
Beställningsnummer	927971204099
Materialnummer (12NC)	927971204099

TUV TL Mini

SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500643827
Räknare – antal förpackningar per kartong	32


EAN/UPC – Hölje	8711500643841
-----------------	---------------

Måttskiss



Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 11W 4P SE UNP/32	19 mm	251,8 mm	244,1 mm

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour – TUV 11W 4P SE UNP/32

