



TUV T5

TUV 36T5 HO 4P SE UNP/32

TUV T5-lyskildene er UVC-lyskilder (bakteriedrepende) med én eller to sokler som brukes i profesjonelle enheter for vann- og luftdesinfeksjon. Med en diameter på bare 16 mm gir lyskilden mulighet for kompakt systemdesign og designfleksibilitet. TUV T5-lyskildene gir konstant UV-effekt i hele levetiden for maksimal desinfeksjonssikkerhet og høy systemeffektivitet.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.
- FARE: Ultrafiolett produkt i risikogruppe 3. Disse lydkildene avgir høyeffekts UV-stråling som kan gi alvorlig skade på hud og øyne. Unngå at øyne og hud eksponeres for produktet uten skjerming. Bruk produktet bare i et innelukket miljø som beskytter brukerne mot stråling.
- Planter og/eller materialer som er utsatt for UV-C og/eller ozon i lang tid, kan bli skadet og/eller misfarget.


Produktdata

Generell informasjon		Spenning (nom.)	
Sokkelbase	4PINSSINGLEENDED [4 Pins Single Ended]	97 V	
Brukstid (nom.)	9 000 time(r)		
Teknisk belysning		Mekanikk og innfatning	
Fargekode	TUV	Lyspæreform	T16 [T 16 mm]
Fargebetegnelse	– [Ikke spesifisert]	Godkjenning og bruksområde	
Foringelse ved brukslevetid	20 %	Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	5,5 mg
Drift og elektronikk		UV	
Effektforbruk	75 W	UV-C-stråling ved 100 timer	24,4 W
lyskildestrøm (nom.)	0,8 A	Produktdata	
Spenning (nom.)	97 V	Produktnavn for bestilling	TUV 36T5 HO 4P SE UNP/32

Fullstendig produktnavn	TUV 36T5 HO 4P SE UNP/32
Full EOC	871150086970899
Lokal kodebeskrivelse	3861672
Bestillingskode	86970899
Materialenr. (12NC)	927972104099
Lokal bestillingskode	3861672


SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500869708
SAP-teller – pakker per utvendige	32
EAN/UPC – boks	8711500869715

Målskisse



Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 36T5 HO 4P SE UNP/32	19,3 mm	853 mm	845,4 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - TUV 36T5 HO 4P SE UNP/32

